

**Tarcze zabierakowe, prawe, Ø zakresu roboczego: 64-126 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	327640 64-126
------------------	---------------

GTIN	4019208019871
------	---------------

Klasa artykułu	35R
----------------	-----

Opis**Wykonanie:**

tarcze zabierakowe uzbrojone w wymienne płytki z węglików spiekanych.

Zastosowanie:

Jako elementy zamienne lub do powiększenia zakresu roboczego zestawów nr 327450; 327460, a także do korpusów nr 327520; 327540.

Ø okręgu mocowania A: 63 mm

Ø zewn. B: 63 mm

długość C: 24 mm

odpowiednie Ø kłów centrujących D: 16 mm

Opis techniczny

Ø zewn. B	63 mm
-----------	-------

długość C	24 mm
-----------	-------

odpowiednie Ø kłów centrujących D	16 mm
-----------------------------------	-------

Ø okręgu mocowania A	63 mm
----------------------	-------

Ø zakresu roboczego	64 - 126 mm
---------------------	-------------

Rodzaj produktu

Zabieraki czołowe