

Pierścienie dystansowe, szerokie, Ø Wewn.xgrubość b1: 32X2 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309930 32X2
GTIN	4045197307361
Klasa artykułu	37D

Opis**Wykonanie:**

Wysokość od 2,0 do 60 mm. Ze stali do nawęglania, hartowane. Zewnętrzna powierzchnia szlifowana, płaszczyzny docierane. Dopuszczalna odchyłka równoległości na wysokości wynosi IT 3, w odniesieniu do otworu d1. Tolerancja wysokości pierścieni $\pm 0,1$ mm.

norma: DIN 2084

Ø zewnętrzna: 47 mm

Opis techniczny

grubość b ₁	2 mm
Ø zewnętrzna	47 mm
Ø wewn.	32 mm
wersja	szerokie
norma	DIN 2084