

**FAHRION®**  
PRÄZISION
**Tulejki zaciskowe okrągłe, DIN 6343, 173 E, Ø zaciskania: 30 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	329550 30
GTIN	4045197309785
Klasa artykułu	34D

**Opis**
**Wykonanie:**

Tulejki zaciskowe, **profil okrągły, stopniowane co 1 mm. W zamówieniu podawać Ø mocowania.**

**Norma:**
**DIN 6343**
**Klasa dokładności:**

**Tolerancja ruchu obrotowego:** D = 1 do 10 mm = 0,02 mm, D = 10 do 30 mm = 0,03 mm, D = 30 do 60 mm = 0,04 mm.

**wskazówka:**

Inne średnice oraz profile (np. kwadratowe albo sześciokątne) **na zamówienie!**

F: 48 mm

A: 50 mm

K: 60 mm

długość całkowita L: 94 mm

kąt α: 15 stopni

**Opis techniczny**

Ø zaciskania	30 mm
K	60 mm
F	48 mm

A	50 mm
kąt $\alpha$	15 stopni
długość całkowita L	94 mm
typ	173 E