

**Pierścienie dystansowe, szerokie, Ø Wewn.xgrubość b1: 16X4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309930 16X4
GTIN	4045197307132
Klasa artykułu	37D

**Opis****Wykonanie:**

Wysokość od 2,0 do 60 mm. Ze stali do nawęglania, hartowane. Zewnętrzna powierzchnia szlifowana, płaszczyzny docierane. Dopuszczalna odchyłka równoległości na wysokości wynosi IT 3, w odniesieniu do otworu d1. Tolerancja wysokości pierścieni  $\pm 0,1$  mm.

norma: DIN 2084

Ø zewnętrzna: 27 mm

**Opis techniczny**

grubość b <sub>1</sub>	4 mm
Ø zewnętrzna	27 mm
Ø wewn.	16 mm
wersja	szerokie
norma	DIN 2084