

**FAHRION®**  
PRÄZISION**Tulejki zaciskowe okrągłe, DIN 6343, 173 E, Ø zaciskania: 22 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	329550 22
GTIN	4045197309709
Klasa artykułu	34D

**Opis****Wykonanie:**

Tulejki zaciskowe, **profil okrągły, stopniowane co 1 mm. W zamówieniu podawać Ø mocowania.**

**Norma:****DIN 6343****Klasa dokładności:**

**Tolerancja ruchu obrotowego:** D = 1 do 10 mm = 0,02 mm, D = 10 do 30 mm = 0,03 mm, D = 30 do 60 mm = 0,04 mm.

**wskazówka:**

Inne średnice oraz profile (np. kwadratowe albo sześciokątne) **na zamówienie!**

F: 48 mm

A: 50 mm

K: 60 mm

długość całkowita L: 94 mm

kąt  $\alpha$ : 15 stopni**Opis techniczny**

A	50 mm
Ø zaciskania	22 mm
K	60 mm

kąt $\alpha$	15 stopni
F	48 mm
długość całkowita L	94 mm
typ	173 E