

**Garant****Oprawki Weldon z kanalikami doprowadz. chłodz., HSK-A 63 krótkie, Ø mocowania D1: 14 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	304305 14
GTIN	4045197288929
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

- z otworem Balluffchip
- powierzchnie mocujące HSK są obrobione.

**GARANT:** Wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!) z **kanalikami doprowadzającymi chłodziwo** i zamykanymi gwintami.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytu wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

**Wyp. dodatkowe:**

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

**wskazówka:**

HSK 40 i 50, kształt A i E - możliwość dostawy od producenta.

wymiar A długości wysięgu: 80 mm

Ø zewn. D: 44 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 12

**Opis techniczny**

wymiar A długości wysięgu	80 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	14 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	12

Ø zewn. D	44 mm
adapter	HSK-A 63 krótkie
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	DIN 69882-4
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
Otwór kanałika chłodzącego	zamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

## Akcesoria

Śruba mocująca zamienna do otworu oprawki Ø D1 12 mm

309900 12