

Garant**Oprawki Weldon, HSK-F 63 krótkie, Ø mocowania D1: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	304306 20
GTIN	4045197587602
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- z otworem Balluffchip
- powierzchnie mocujące HSK są obrobione.

GARANT:Wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!)**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytu wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

wskazówka:

HSK 40 i 50, kształt A i E - możliwość dostawy od producenta.

wymiar A długości wysięgu: 80 mm

Ø zewn. D: 52 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 20

Opis techniczny

Śruba mocująca zamienna nr 309900	20
wymiar A długości wysięgu	80 mm
Ø mocowania D ₁	20 mm
Ø zewn. D	52 mm

adapter	HSK-F 63 krótkie
Norma na uchwyty	DIN 69893
Norma na uchwyty	DIN 69882-4
Norma na uchwyty	ISO 12164-1
Kształt	F
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

Akcesoria

Śruba mocująca zamienna do otworu oprawki Ø D1 20 mm

309900 20