



Trójszczękowy uchwyt tokarski, żeliwny, cylindryczne złącze centrujące, DIN 702-4, Ø zewnętrzna A: 160 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	310100 160
GTIN	4019208025872
Klasa artykułu	36R

Opis

Wykonanie:

- Ręczne uchwyty tokarskie z pierścieniem spiralnym, do mocowania centrycznego.
- Korpus z żeliwa lub stali.
- Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.
- Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.
- Wysoka precyzja ruchu obrotowego.

Zastosowanie:

Do końcówek wrzeciona z gwintem DIN 800. Uchwyt połączony jest od tyłu z kołnierzem i następnie mocowany na wrzecionie. Surowe kołnierze należy zawsze najpierw dopasować do maszyny, a następnie do uchwytu tokarskiego.

Norma:

DIN 702-4.

w dostawie::

1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane zewnętrznie i 1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane wewnętrznie.

1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i dodatkowe zob. nr 314000 – 315200.

Ostona przeciwwiórowa i prowadnic szczęki zob. nr 312800.

wskazówka:

DIN 702-4 odpowiada dawnej normie DIN 6350-1.

Klinowe 3-szczękowe uchwyty tokarskie zob. nr 313110 – 313140.

kod kolorów wyposażenia: Röhm Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki

Przepust E: 42 mm

wysokość bez szczęk H₁: 65 mm

wysokość ze szczękami H₂: 91 mm

Ø centrowania B: 125 mm

głębokość centrowania C: 4 mm

gniazdo klucza K: 10 mm

Opis techniczny

masa	8,2 kg
gniazdo klucza K	10 mm
maksymalna prędkość obrotowa	3500 min ⁻¹
Ø zewnętrzna A	160 mm
Przepust E	42 mm
wysokość bez szczęk H ₁	65 mm
Ø centrowania B	125 mm
głębokość centrowania C	4 mm
wysokość ze szczękami H ₂	91 mm
norma	DIN 702-4
materiał	żeliwo
kod kolorów wyposażenia	Röhm Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu	Uchwyty samocentrujące spiralne

Akcesoria

Szczęki jednolite miękkie, zestaw 4-elem. do średnicy uchwytu 160 mm

314630 160

Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 160 mm	314600 160
Szczęki, zestaw 3- elem., twarde do średnicy uchwytu 160	315000 160
Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 160 mm	314000 160
Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 160 mm	314020 160
Szczęki tokarskie, zestaw 3- elem., twarde do średnicy uchwytu 160	315200 160
Szczęki jednolite miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 160 mm	314620 160