

**Oprawki HD, średnie, smukłe, kształt ADB, BT 40, Ø mocowania D1: 32 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303455 32
GTIN	2050001701077
Klasa artykułu	33W

Opis**Wykonanie:**

- **bicie $\leq 3 \mu\text{m}$**
- **możliwa osiowa regulacja długości narzędzia (odcinek przesuwu 10 mm)**
- **możliwość stosowania tulejek redukcyjnych**
- **ciśnienie chłodziwa do 80 bar.**

Zastosowanie:

Do wiercenia, rozwiercania i frezowania **wykańczającego**.

w dostawie::

Klucz trzpieniowy, 6-kątny z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308760-308806, tulejka redukcyjna nr 302135-302180.

Norma na uchwyt: ISO 7388-2

Norma na uchwyt: JIS B6339

Kształt: ADB

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min⁻¹

Dokładność ruchu obrotowego: $\leq 3 \mu\text{m}$

Strategia skrawania: HPC

wymiar A długości wysięgu: 90 mm

Ø D₂: 63 mm

Ø zewn. D: 62 mm

L₂: 48 mm

gwint M: M16×1

Opis techniczny

L ₂	48 mm
Ø D ₂	63 mm
gwint M	M16×1
Ø mocowania D ₁	32 mm
wymiar A długości wysięgu	90 mm
Ø zewn. D	62 mm
uchwyt	BT 40
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC

Aksesoria

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 16 mm	302175 16
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308830 40
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 6 mm	302180 6
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 12 mm	302175 12
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308810 40
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 16 mm	302180 16
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40

Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 18 mm	302180 18
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 25 mm	302175 25
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 12 mm	302180 12
Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308805 40
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 25 mm	302180 25
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308820 40
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 8 mm	302180 8
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 6 mm	302175 6
Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 18 mm	302175 18
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 14 mm	302175 14
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 8 mm	302175 8
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 14 mm	302180 14
Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308803 40
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 20 mm	302180 20
Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308804 40
Pośrednie tulejki zaciskowe Ø mocowania D1 10 mm	302180 10
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308812 40
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 20 mm	302175 20
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308780 40
Tulejka redukcyjna Ø mocowania D1 10 mm	302175 10

Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem,
uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308801 40

Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem,
uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308802 40