

Garant**Oprawki Weldon, HSK-A 63 A = 120, Ø mocowania D1: 6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	304315 6
GTIN	4045197288981
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
- Powierzchnie mocujące HSK obrobione.

GARANT:Wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!)**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytu wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

wskazówka:

HSK 40 i 50, kształt A i E - możliwość dostawy od producenta.

Opis techniczny

Śruba mocująca zamienna nr 309900	6
wymiar A długości wysięgu	120 mm
Ø mocowania D ₁	6 mm
Ø zewn. D	25 mm
adapter	HSK-A 63 A = 120
Norma na uchwyt	DIN 69893

Norma na uchwyt	DIN 69882-4
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

Akcesoria

Śruba mocująca zamienna do otworu oprawki Ø D1 6 mm	309900 6
-----------------------------------------------------	----------