

**Garant****Oprawki Weldon, HSK-A 63 A = 160, Ø mocowania D1: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	304335 16
GTIN	4045197289117
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

- z otworem Balluffchip
- powierzchnie mocujące HSK są obrobione.

**GARANT:**Wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!)**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytu wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

**Wyp. dodatkowe:**

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

**wskazówka:**

HSK 40 i 50, kształt A i E - możliwość dostawy od producenta.

Ø zewn. D: 48 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 16

**Opis techniczny**

Ø mocowania D <sub>1</sub>	16 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	16
Ø zewn. D	48 mm
adapter	HSK-A 63 A = 160
Norma na uchwyt	DIN 69893

Norma na uchwyt	DIN 69882-4
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

---

## Akcesoria

Śruba mocująca zamienna do otworu oprawki Ø D1 16 mm

309900 16