

Garant**Oprawki Weldon, HSK-A 100 A = 160, Ø mocowania D1: 12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	304410 12
GTIN	4045197289391
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
- Powierzchnie mocujące HSK obrobione.

GARANT:Wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!)**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytu wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

wskazówka:

HSK 40 i 50, kształt A i E - możliwość dostawy od producenta.

Opis techniczny

Ø mocowania D ₁	12 mm
wymiar A długości wysięgu	160 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	12
Ø zewn. D	42 mm
adapter	HSK-A 100 A = 160
Norma na uchwyt	DIN 69893

Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69882-4
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

Akcesoria

Śruba mocująca zamienna do otworu oprawki Ø D1 12 mm	309900 12
--	-----------