

**Garant****Oprawki Weldon, HSK-A 63 A = 160, Ø mocowania D1: 20 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 304335 20     |
| GTIN             | 4045197289131 |
| Klasa artykułu   | 31A           |

**Opis****Wykonanie:**

- z otworem Balluffchip
- powierzchnie mocujące HSK są obrobione.

**GARANT:**Wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!)**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytu wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

**Wyp. dodatkowe:**

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

**wskazówka:**

HSK 40 i 50, kształt A i E - możliwość dostawy od producenta.

Ø zewn. D: 52 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 20

**Opis techniczny**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Ø mocowania D <sub>1</sub>        | 20 mm            |
| Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 20               |
| Ø zewn. D                         | 52 mm            |
| adapter                           | HSK-A 63 A = 160 |
| Norma na uchwyt                   | DIN 69893        |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Norma na uchwyt                                 | DIN 69882-4                        |
| Norma na uchwyt                                 | ISO 12164-1                        |
| Kształt   | A                                  |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup> |
| Dokładność ruchu obrotowego                     | ≤ 3 μm                             |
| Strategia skrawania                             | HPC                                |
| Strategia skrawania                             | HSC                                |
| Rodzaj produktu                                 | Stożkowe uchwyty zaciskowe         |

## Akcesoria

Śruba mocująca zamienna do otworu oprawki Ø D1 20 mm

309900 20