

**Garant****Oprawki Whistle-Notch,, HSK-A 63, Ø mocowania D1: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	304870 16
GTIN	4045197504852
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

- ze śrubą oporową
- z otworem Balluffchip (zapisanie wyników pomiaru narzędzia na przyrządzie nastawczym).

**Cecha:**

Narzędzie mocowane jest za pomocą bocznej śruby mocującej i podpierane tylną śrubą oporową. Zapewnia to mocowanie bez luzu i obroty niemal bez drgań.

**Cecha szcz.:**

Narzędzie mocowane jest za pomocą bocznej śruby mocującej i podpierane tylną śrubą oporową. Zapewnia to mocowanie bez luzu i pracę niemal bez drgań.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym i z nachyloną powierzchnią mocowania (2°) wg normy DIN 1835 E i DIN 6535 HE.

Narzędzie może być przesuwane osiowo. Zastosowanie zwłaszcza przy mocowaniu wiertła VHM. Zmniejszenie długości, spowodowanym ostrzeniem czołowych powierzchni wiertła, można skompensować osiowym przesuwem w uchwycie.

**Wyp. dodatkowe:**

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

wymiar A długości wysięgu: 100 mm

Ø zewn. D: 48 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 16

**Opis techniczny**

Śruba mocująca zamienna nr 309900	16
wymiar A długości wysięgu	100 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	16 mm
Ø zewn. D	48 mm
adapter	HSK-A 63
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	DIN 69882-5
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 12000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe