

**Garant****Oprawki Weldon smukłe, HSK-A 63 A = 160, Ø mocowania D1: 12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	304715 12
GTIN	4045197289575
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

- Z przegubową śrubą mocującą do systemu Weldon i Whistle-Notch (pochylona powierzchnia mocowania 2°).
- Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
- Wszystkie chwytaki przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca).
- Powierzchnie mocujące HSK obrobione.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym wg DIN 1835 kształt B + E i DIN 6535 kształt HB + HE.

**w dostawie::**

Z przegubową śrubą mocującą oraz przewierconą śrubą oporową.

**Wyp. dodatkowe:**

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, śruba zamienna nr 309905 rozm. M6 lub M8.

**Opis techniczny**

Ø mocowania D <sub>1</sub>	12 mm
Ø D <sub>2</sub>	17 mm
Ø D <sub>3</sub>	22 mm
wymiar A długości wysięgu	160 mm
Ø zewn. D	29 mm

## Karta danych

długość użytkowa $L_N$	85 mm
adapter	HSK-A 63 A = 160
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe