

**Garant****Oprawki Weldon, HSK-F 63 krótkie, Ø mocowania D1: 32mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	304306 32
GTIN	4045197587626
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

- Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
- Powierzchnie mocujące HSK obrobione.

**GARANT:**Wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!)**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytu wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

**Wyp. dodatkowe:**

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

**wskazówka:**

HSK 40 i 50, kształt A i E - możliwość dostawy od producenta.  
Bez gwintu rurki do doprowadzania chłodziwa.

**Opis techniczny**

Śruba mocująca zamienna nr 309900	32
wymiar A długości wysięgu	110 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	32 mm
Ø zewn. D	72 mm
adapter	HSK-F 63 krótkie

## Karta danych

Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	DIN 69882-4
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	F
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

### Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/304306-32>