

Garant**Oprawki Weldon z kanalikami doprowadz. chłodziwo, HSK-A 100 krótkie, Ø mocowania D1: 32 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	304402 32
GTIN	4045197289353
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- z otworem Balluffchip
- powierzchnie mocujące HSK są obrobione.

GARANT: Wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!) z kanalikami doprowadzającymi chłodziwo i zamykanymi gwintami.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwyty wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

wskazówka:

HSK 40 i 50, kształt A i E - możliwość dostawy od producenta.

wymiar A długości wysięgu: 100 mm

Ø zewn. D: 72 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 32

Opis techniczny

Ø mocowania D ₁	32 mm
wymiar A długości wysięgu	100 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	32

Ø zewn. D	72 mm
adapter	HSK-A 100 krótkie
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	DIN 69882-4
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
Otwór kanałika chłodzącego	zamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

Aksesoria

Rurka do chłodziwa HSK do opravek HSK 100	309880 100
---	------------