

Garant**Oprawki Weldon smukłe, HSK-A 63, Ø mocowania D1: 18 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	304705 18
GTIN	4045197289520
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- z przegubową śrubą mocującą, do systemu Weldon oraz Whistle Notch(pow. mocowania nachylona 2°)
- z otworem Balluffchip (zapisanie pomiaru narzędzia na przyrządzie nastawczym)
- wszystkie uchwyty przetoczone po utwardzeniu (brak bicia)
- obrobione powierzchnie czynne HSK.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym wg DIN 1835 kształt B + E i DIN 6535 kształt HB + HE.

w dostawie::

Z przegubową śrubą mocującą oraz przewierconą śrubą oporową.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

wymiar A długości wysięgu: 120 mm

Ø zewn. D: 36 mm

Ø D₂: 23 mm

Ø D₃: 28 mm

Długość użyteczna L₁: 89 mm

Opis techniczny

Ø D ₃	28 mm
Ø mocowania D ₁	18 mm

Długość użyteczna L ₁	89 mm
Ø D ₂	23 mm
wymiar A długości wysięgu	120 mm
Ø zewn. D	36 mm
adapter	HSK-A 63
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

Aksesoria

Rurka do chłodziwa HSK do opravek HSK 63	309880 63
--	-----------