

**HAINBUCH**

**Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi, SK 42, Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm): 9 mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	329912 9
GTIN	2050001071392
Klasa artykułu	33H

## Opis

### Wykonanie:

z rowkami poprzecznymi dla półfabrykatów o małej Ø.

Głowice mocujące, **profil okrągły, stopniowane co 0,5 lub 1 mm. W zamówieniu należy podać żadaną Ø mocowania.**

### Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny pomiarowe albo mocowanie palet.

### wskazówka:

**Głowice mocujące dla profili specjalnych dostarczamy na indywidualne zamówienie.**

Inne wielkości stożków, kształty (np. kwadrat.) i obrobione półwyroby **na zamówienie!**

## Opis techniczny

Ø zaciskania	9 mm
powierzchnia mocowania	rowkami poprzecznymi
zakres mocowania	8 - 10,5 mm
twardość	60 HR

profil	okrągłe
długość L	47 mm
uchwyt	SK 42