

HAINBUCH**Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi, SK 42, Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm): 19,5 mm**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 329914 19,5 |
| GTIN | 2050001073822 |
| Klasa artykułu | 33H |

Opis

Wykonanie:

z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi dla półfabrykatów.

Głowice mocujące, **profil okrągły, stopniowane co 0,5 lub 1 mm. W zamówieniu podawać żądaną Ø mocowania.**

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny pomiarowe albo mocowanie palet.

wskazówka:

Głowice mocujące dla profili specjalnych dostarczamy na indywidualne zamówienie.

Inne wielkości stożków, kształty (np. kwadratowe) i obrobione półwyroby **na zamówienie!**

Opis techniczny

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Ø zaciskania | 19,5 mm |
| powierzchnia mocowania | rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi |
| profil | okrągłe |
| twardość | 60 HR |

| | |
|------------------|------------|
| zakres mocowania | 11 - 42 mm |
| długość L | 47 mm |
| uchwyt | SK 42 |