

HAINBUCH**Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi, SK 42, Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm): 17 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	329914 17
GTIN	2050001071477
Klasa artykułu	33H

Opis

Wykonanie:

z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi dla półfabrykatów.

Głowice mocujące, **profil okrągły, stopniowane co 0,5 lub 1 mm. W zamówieniu podawać żadaną Ø mocowania.**

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny pomiarowe albo mocowanie palet.

wskazówka:

Głowice mocujące dla profili specjalnych dostarczamy na indywidualne zamówienie.

Inne wielkości stożków, kształty (np. kwadratowe) i obrobione półwyroby **na zamówienie!**

Opis techniczny

Ø zaciskania	17 mm
zakres mocowania	11 - 42 mm
twardość	60 HR
powierzchnia mocowania	rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi

profil	okrągłe
długość L	47 mm
uchwyt	SK 42