

Garant

Oprawki do tulejek zaciskowych ER, HSK-E 40 krótkie, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 11



Dane zamówienia

Numer katalogowy	305150 11
GTIN	4045197505033
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

- **wszystkie uchwyty przetoczone po hartowaniu (spokojna praca!)**
- **Obróbka powierzchni czynnych**
- **HSK.**

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem cylindrycznym w tulejkach zaciskowych ER, wg normy DIN 6499 - kształt A i B.

w dostawie::

Z powlekaną nakrętką mocującą High-Speed.

Wyp. dodatkowe:

Rurka do chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, tulejki zaciskowe ER nr 308881 – 309434, klucz mocujący ER nr 309680 lub 613300.

wskazówka:

Bez otworu na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	60 mm
do tulejek zaciskowych ER	11
zakres mocowania	0,5 - 7 mm

Karta danych

Ø zewn. D	19 mm
adapter	HSK-E 40 krótkie
Norma na uchwyt	DIN 69882-6
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	E
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/305150-11>