

Garant

Oprawki do tulejek zaciskowych ER, HSK-F 63 A = 100, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 40



Dane zamówienia

Numer katalogowy	305391 40
GTIN	4045197587701
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

- wszystkie uchwyty przetoczone po hartowaniu (spokojna praca!)
- Obróbka powierzchni czynnych
- HSK.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem cylindrycznym w tulejkach zaciskowych ER, wg normy DIN 6499 – kształt A i B.

w dostawie::

Z powlekaną nakrętką mocującą High-Speed.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER nr 308881 – 309434, klucze mocujące ER nr 309680 lub 613300.

wskazówka:

Bez gwintu rurki do doprowadzania chłodziwa.

Bez otworu na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.

Opis techniczny

do tulejek zaciskowych ER	40
wymiar A długości wysięgu	100 mm
zakres mocowania	3 - 26 mm
Ø zewn. D	63 mm

Karta danych

adapter	HSK-F 63 A = 100
Norma na uchwyt	DIN 69882-6
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	F
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
z otworem na Balluffchip	tak
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/305391-40>