

Garant**Oprawki do tulejek zaciskowych ER, HSK-F 63 A = 160, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	305436 40
GTIN	4045197587749
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- wszystkie uchwyty przetoczone po hartowaniu (spokojna praca!)
- Obróbka powierzchni czynnych
- HSK.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem cylindrycznym w tulejkach zaciskowych ER, wg normy DIN 6499 – kształt A i B.

w dostawie::

Z powlekaną nakrętką mocującą High-Speed.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER nr 308881 – 309434, klucze mocujące ER nr 309680 lub 613300.

wskazówka:

Bez gwintu rurki do doprowadzania chłodziwa.

Bez otworu na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	160 mm
zakres mocowania	3 - 26 mm
do tulejek zaciskowych ER	40
Ø zewn. D	63 mm

Karta danych

adapter	HSK-F 63 A = 160
Norma na uchwyt	DIN 69882-6
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	F
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
z otworem na Balluffchip	tak
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/305436-40>