

HAINBUCH**Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi, SK 52, Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm): 8,5 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	329922 8,5
GTIN	2050001074638
Klasa artykułu	33H

Opis

Wykonanie:

z rowkami poprzecznymi dla półfabrykatów o małej Ø.

Głowice mocujące, **profil okrągły, stopniowane co 0,5 lub 1 mm. W zamówieniu podawać żądaną Ø mocowania.**

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny pomiarowe albo mocowanie palet.

wskazówka:

Głowice mocujące dla profili specjalnych dostarczamy na indywidualne zamówienie.

Inne wielkości stożków, kształty (np. kwadratowe) i obrobione półwyroby **na zamówienie!**

Opis techniczny

Ø zaciskania	8,5 mm
powierzchnia mocowania	rowkami poprzecznymi
profil	okrągłe
zakres mocowania	8 - 10,5 mm

twardość	60 HR
długość L	46 mm
uchwyt	SK 52