



## Twarde szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 315



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	313250 315
GTIN	4019208023755
Klasa artykułu	33R

### Opis

#### Zastosowanie:

Ponieważ szczęki można **w ciągu kilku sekund** wymienić lub nastawić na wymaganą średnicę, wskazane jest mieć w pogotowiu kilka kompletów szczęk. **Tym sposobem można skrócić do minimum czas przezbrajania uchwytów tokarskich.** Zestawy szczęk składają się np. z kilku kompletów szczęk podstawowych z niestopniowanymi, miękkimi szczękami nasadowymi, które można podtoczyć na wymaganą średnicę. Taki sposób racjonalizacji jest niezbędny nie tylko w przypadku obrabiarek NC, lecz także istotny w przypadku innych tokarek.

Do przykręcania na hartowane szczęki podstawowe. W połączeniu ze szczękami podstawowymi do toczenia i wiercenia.

#### Pasuje do :

uchwytów klinowych Schunk nr 313115; 313117; 313135; 313137, uchwytów klinowych Röhmm Duro nr 313110; 313120; 313130; 313140 i innych systemów 3-szczękowych, klinowych uchwytów tokarskich.

#### wskazówka:

· **dokupione szczęki nasadowe i stopniowe należy doszlifować w uchwycie tokarskim pod względem bicia obwodowego i osiowego.**

Pasujące do kodu barwnego: Schunk Klinowe uchwyty tokarskie i szczęki

długość L: 107 mm

szerokość B: 36 mm

szerokość rowka D: 12 mm

rozstaw otworów b: 54 mm

długość wpustu A: 26 mm

### Opis techniczny

rozstaw otworów b	54 mm
szerokość B	36 mm
długość L	107 mm
szerokość rowka D	12 mm
długość wpustu A	26 mm
do średnicy uchwytu	315 mm
Pasujące do kodu barwnego	Röhm Klinowe uchwyt tokarskie i szczęki
Pasujące do kodu barwnego	Schunk Klinowe uchwyt tokarskie i szczęki
Rodzaj produktu	Szczęki uchwytu klinowego