

FAHRION®
FAHRENDEN PRESSION**Tulejki zaciskowe do gwintowania – z kompensacją osiową, ET 32, nomin. Ø mocowania d: 9mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309432 9
GTIN	2050001704115
Klasa artykułu	34F

Opis**Wykonanie:**

Tulejki zaciskowe do gwintowników zbliżone do DIN 6499/ISO 15488, kształt CET-GB, bicie 20 µm.

Zastosowanie:

Do gwintowania na frezarkach i tokarkach wielooperacyjnych

Pasuje do:

wszystkich standardowych oprawek zaciskowych ER.

wskazówka:

Mocuje tylko Ø nominalne. **Nie pasuje do oprawek precyzyjnych do tulejek zaciskowych CENTRO P.**

Opis techniczny

nomin. Ø mocowania d	9 mm
adapter	ET 32
norma	Norma zakładowa
typ	4538 E
Ø zewn. D	33 mm
Długość całkowita L	43 mm

wysuw osiowy	10 mm
Rodzaj produktu	Tulejki zaciskowe