

**HAINBUCH****Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi, SK 52, Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm): 13 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	329924 13
GTIN	2050001072177
Klasa artykułu	33H

## Opis

### Wykonanie:

z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi dla półfabrykatów.

Głowice mocujące, **profil okrągły, stopniowane co 0,5 lub 1 mm. W zamówieniu podawać żadaną Ø mocowania.**

### Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny pomiarowe albo mocowanie palet.

### wskazówka:

Głowice mocujące dla profili specjalnych dostarczamy na indywidualne zamówienie.

Inne wielkości stożków, kształty (np. kwadratowe) i obrobione półwyroby **na zamówienie!**

## Opis techniczny

Ø zaciskania	13 mm
twardość	60 HR
powierzchnia mocowania	rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
profil	okrągłe

długość L	46 mm
uchwyt	SK 52