

**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION**Tulejki zaciskowe do gwintowania – z kompensacją osiową, ET 16, nomin. Ø mocowania d: 6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309425 6
GTIN	2050001703958
Klasa artykułu	34F

**Opis****Wykonanie:**

Tulejki zaciskowe do gwintowników zbliżone do DIN 6499/ISO 15488, kształt CET-GB, bicie 20 µm.

**Zastosowanie:**

Do gwintowania na frezarkach i tokarkach wielooperacyjnych

**Pasuje do:**

wszystkich standardowych opravek zaciskowych ER.

**wskazówka:**

Mocuje tylko Ø nominalne. **Nie pasuje do opravek precyzyjnych do tulejek zaciskowych CENTRO P.**

**Opis techniczny**

nomin. Ø mocowania d	6 mm
adapter	ET 16
norma	Norma zakładowa
typ	4033 E
Ø zewn. D	17 mm
Długość całkowita L	27 mm

wysuw osiowy	7 mm
Rodzaj produktu	Tulejki zaciskowe