

**FAHRION®**  
PRAZISION

## Tulejki zaciskowe do gwintowania – z kompensacją osiową, ET 32, nomin. Ø mocowania d: 12 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	309432 12
GTIN	2050001704146
Klasa artykułu	34F

### Opis

#### Wykonanie:

Tulejki zaciskowe do gwintowników zbliżone do DIN 6499/ISO 15488, kształt CET-GB, bicie 20 µm.

#### Zastosowanie:

Do gwintowania na frezarkach i tokarkach wielooperacyjnych

#### Pasuje do :

wszystkich standardowych opravek zaciskowych ER.

#### wskazówka:

Mocuje tylko Ø nominalne. **Nie pasuje do opravek precyzyjnych do tulejek zaciskowych CENTRO P.**

norma: Norma zakładowa

typ: 4538 E

Ø zewn. D: 33 mm

Długość całkowita L: 43 mm

wysuw osiowy: 10 mm

### Opis techniczny

nomin. Ø mocowania d	12 mm
uchwyt	ET 32

norma	Norma zakładowa
typ	4538 E
Ø zewn. D	33 mm
Długość całkowita L	43 mm
wysuw osiowy	10 mm