

FAHRION®
PRAZISION

Tulejki zaciskowe do gwintowania – z kompensacją osiową, ET 25, nomin. Ø mocowania d: 10 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	309430 10
GTIN	2050001704061
Klasa artykułu	34F

Opis

Wykonanie:

Tulejki zaciskowe do gwintowników zbliżone do DIN 6499/ISO 15488, kształt CET-GB, bicie 20 µm.

Zastosowanie:

Do gwintowania na frezarkach i tokarkach wielooperacyjnych

Pasuje do :

wszystkich standardowych opravek zaciskowych ER.

wskazówka:

Mocuje tylko Ø nominalne. **Nie pasuje do opravek precyzyjnych do tulejek zaciskowych CENTRO P.**

norma: Norma zakładowa

typ: 4285 E

Ø zewn. D: 26 mm

Długość całkowita L: 34 mm

wysuw osiowy: 8 mm

Opis techniczny

nomin. Ø mocowania d	10 mm
uchwyt	ET 25

norma	Norma zakładowa
typ	4285 E
Ø zewn. D	26 mm
Długość całkowita L	34 mm
wysuw osiowy	8 mm