

**Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 170****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	313700 170
GTIN	4019208193663
Klasa artykułu	33R

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjnie frezowane rowki i uzębienie, **czernione**.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do :

uchwytów mechanicznych firmy Röhmi i innych producentów uchwytów mechanicznych.

Wyp. dodatkowe:

Wpusty przesuwne nr 313505 – 313605.

wskazówka:

- **w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępów otworów (a, b)**
- **szczęki nasadzane z aluminium, na zamówienie.**

Pasujące do kodu barwnego: Schunk Uchwyty stożkowe i szczęki

długość L: 72 mm

szerokość B: 32 mm

wysokość H: 40 mm

rozstaw otworów a: 15 mm

rozstaw otworów b: 20 mm

szerokość rowka D: 12 mm

Opis techniczny

dla gwintu DIN 912	M10
rozstaw otworów a	15 mm

długość L	72 mm
do średnicy uchwytu	170 mm
wysokość H	40 mm
szerokość B	32 mm
szerokość rowka D	12 mm
rozstaw otworów b	20 mm
Pasujące do kodu barwnego	Schunk Uchwyt stożkowe i szczęki