



Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 210



Dane zamówienia

Numer katalogowy	313700 210
GTIN	4019208193670
Klasa artykułu	33R

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie frezowane rowki i uzębienie, **czernione**.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do :

uchwytów mechanicznych firmy Röhmi i innych producentów uchwytów mechanicznych.

Wyp. dodatkowe:

Wpusty przesuwne nr 313505 – 313605.

wskazówka:

- **w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępów otworów (a, b)**
- **szczęki nasadzane z aluminium, na zamówienie.**

Pasujące do kodu barwnego: Schunk Uchwyty stożkowe i szczęki

długość L: 95 mm

szerokość B: 35 mm

wysokość H: 45 mm

rozstaw otworów a: 24 mm

rozstaw otworów b: 25 mm

szerokość rowka D: 14 mm

Opis techniczny

dla gwintu DIN 912	M12
wysokość H	45 mm

rozstaw otworów a	24 mm
szerokość rowka D	14 mm
długość L	95 mm
szerokość B	35 mm
do średnicy uchwytu	210 mm
rozstaw otworów b	25 mm
Pasujące do kodu barwnego	Schunk Uchwyty stożkowe i szczęki