



## Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 210



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	313750 210
GTIN	4019208193762
Klasa artykułu	33R

### Opis

#### Wykonanie:

Ukośne, do małych średnic mocowania.

<B>precyzyjnie frezowane </B>rowki i uzębienie, <B>czernione</B>.

#### Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

#### Pasuje do :

**uchwytów mechanicznych** firmy Röhmi i innych producentów uchwytów mechanicznych.

#### Wyp. dodatkowe:

Wpusty przesuwne nr 313505 – 313605.

#### wskazówka:

- **w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępów otworów (a, b)**
- **szczęki nasadzane z aluminium, na zamówienie.**

Pasujące do kodu barwnego: Schunk Uchwyt stożkowe i szczęki

długość L: 102 mm

szerokość B: 35 mm

wysokość H: 40 mm

rozstaw otworów a: 20 mm

rozstaw otworów b: 25 mm

szerokość rowka D: 14 mm

### Opis techniczny

wysokość H	40 mm
------------	-------

dla gwintu DIN 912	M12
do średnicy uchwytu	210 mm
długość L	102 mm
rozstaw otworów b	25 mm
szerokość B	35 mm
szerokość rowka D	14 mm
rozstaw otworów a	20 mm
Pasujące do kodu barwnego	Schunk Uchwyt stożkowe i szczęki