

**Wpust przesuwny ulepszany cieplnie, szerokość rowka D: 21mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	313570 21
GTIN	4019208193649
Klasa artykułu	33R

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjnie szlifowane i ulepszone.

Pasuje do:

wszystkich **stosowanych uchwytów mechanicznych produkcji** firm Schunk, Forkardt, Röhm oraz SMW (z zaostrzonym zazębieniem).

Pasuje do:

Röhm: KFD 250-315, KFH 250-315

w dostawie::

Śruby z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym wg DIN 912 - 12.9!

wskazówka:

Możliwość dostawy innych wpustów przesuwnych od producenta.

Opis techniczny

maks. moment obrotowy dokręcania	150 Nm
wysokość H	25,5 mm
szerokość rowka D	21 mm

gwint G	M16
wysokość h	11 mm
Rodzaj produktu	Wkładki teowe