



Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 250



Dane zamówienia

Numer katalogowy	313450 250
GTIN	4019208193465
Klasa artykułu	33R

Opis

Wykonanie:

precyzyjnie frezowane rowki i uzębienie, czernione.

Ukośne, do małych średnic mocowania.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do :

uchwytów mechanicznych firmy Röhmi i innych producentów uchwytów mechanicznych.

Wyp. dodatkowe:

Wpusty przesuwne nr 313505 – 313605.

wskazówka:

- **w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępów otworów (a, b)**
- **szczęki nasadzane z aluminium, na zamówienie.**

długość L: 120 mm

szerokość B: 50 mm

wysokość H: 50 mm

rozstaw otworów a: 20 mm

rozstaw otworów b: 28 mm

szerokość rowka D: 21 mm

Opis techniczny

długość L	120 mm
rozstaw otworów a	20 mm

szerokość rowka D	21 mm
dla gwintu DIN 912	M16
szerokość B	50 mm
rozstaw otworów b	28 mm
wysokość H	50 mm
do średnicy uchwytu	250 mm