

**Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 254****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	313750 254
GTIN	4019208193779
Klasa artykułu	33R

Opis**Wykonanie:**

Ukośne, do małych średnic mocowania.

precyzyjnie frezowane rowki i uzębienie, czernione.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do :

uchwytów mechanicznych firmy Röhmi i innych producentów uchwytów mechanicznych.

Wyp. dodatkowe:

Wpusty przesuwne nr 313505 – 313605.

wskazówka:

- **w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępów otworów (a, b)**
- **szczęki nasadzane z aluminium, na zamówienie.**

Pasujące do kodu barwnego: Schunk Uchwyty stożkowe i szczęki

długość L: 125 mm

szerokość B: 40 mm

wysokość H: 40 mm

rozstaw otworów a: 30 mm

rozstaw otworów b: 30 mm

szerokość rowka D: 16 mm

Opis techniczny

rozstaw otworów a	30 mm
-------------------	-------

do średnicy uchwytu	254 mm
wysokość H	40 mm
długość L	125 mm
rozstaw otworów b	30 mm
szerokość rowka D	16 mm
szerokość B	40 mm
dla gwintu DIN 912	M12
Pasujące do kodu barwnego	Schunk Uchwyty stożkowe i szczęki