

HOLEX**Nakrętki mocujące ER, do typu ER: 16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309580 16
GTIN	4045197151940
Klasa artykułu	32Z

Opis**Wykonanie:**

Gwint i stożek szlifowane w jednym zamocowaniu - największa dokładność ruchu obrotowego. **Z sześciokątem SW 25.**

Pasuje do :

wszystkich standardowych opravek zaciskowych ER.

Wyp. dodatkowe:

Klucz mocujący ER, nr 309680 – 309740.

Klucz płaski jednostronny (dla wielk. 16), nr 613300, wielk. 25.

wskazówka:

Oprawka i nakrętka mocująca wyważone oddzielnie.

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 15000 min⁻¹

Długość całkowita L: 18 mm

Ø zewn. D: 28 mm

gwint: M22×1,5

maks. moment dokręcania: 80 Nm

Opis techniczny

gwint	M22×1,5
-------	---------

Długość całkowita L	18 mm
maks. moment dokręcania	80 Nm
do typu ER	16 mm
Ø zewn. D	28 mm
norma	DIN 6499 D
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min ⁻¹
Rodzaj produktu	Akcesoria do uchwytów z tuleją zaciskową

Akcesoria

Klucz płaski jednostronny rozwartość klucza 25 mm	613300 25
---	-----------