

HOLEX**Nakrętki mocujące ER, do typu ER: 25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309580 25
GTIN	4045197151957
Klasa artykułu	32Z

Opis**Wykonanie:**

Gwint i stożek szlifowane w jednym zamocowaniu - największa dokładność ruchu obrotowego. **Z rowkami.**

Pasuje do :

wszystkich standardowych opravek zaciskowych ER.

Wyp. dodatkowe:

Klucz mocujący ER, nr 309680 – 309740.

Klucz płaski jednostronny (dla wielk. 16), nr 613300, wielk. 25.

wskazówka:

Oprawka i nakrętka mocująca wyważone oddzielnie.

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 15000 min⁻¹

Długość całkowita L: 21 mm

Ø zewn. D: 42 mm

gwint: M32×1,5

maks. moment dokręcania: 140 Nm

Opis techniczny

gwint	M32×1,5
-------	---------

maks. moment dokręcania	140 Nm
do typu ER	25 mm
Długość całkowita L	21 mm
Ø zewn. D	42 mm
norma	DIN 6499 D
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min ⁻¹
Rodzaj produktu	Akcesoria do uchwytów z tuleją zaciskową

Akcesoria

Klucze mocujące ER, Rowek 1/2 cala do uchwytów tulei zaciskowych ER 25	309700 25
Klucze mocujące ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 25	309680 25