

Garant**Nakrętki mocujące ER z łożyskiem ślizgowym, do typu ER: 32****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309612 32
GTIN	4045197645692
Klasa artykułu	31Z

Opis**Wykonanie:**

Gwint i stożek szlifowane w jednym zamocowaniu - największa dokładność ruchu obrotowego. z łożyskiem ślizgowym zapewniającym mniejsze tarcie i większą siłę mocowania. **z rowkami.**

Pasuje do :

wszystkich standardowych opravek zaciskowych ER.

Wyp. dodatkowe:

Klucz mocujący ER, nr 309680 – 309740.

Klucz płaski jednostronny (dla wielk. 16), nr 613300, wielk. 25.

wskazówka:

Oprawka i nakrętka mocująca wyważone oddzielnie.

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min⁻¹

Długość całkowita L: 23 mm

Ø zewn. D: 50 mm

gwint: M40×1,5

maks. moment dokręcania: 180 Nm

Opis techniczny

gwint	M40×1,5
-------	---------

do typu ER	32 mm
Długość całkowita L	23 mm
maks. moment dokręcania	180 Nm
Ø zewn. D	50 mm
norma	DIN 6499 D
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Rodzaj produktu	Akcesoria do uchwytów z tuleją zaciskową