



Nakrętki mocujące ER do podkładek uszczelniających, do typu ER: 25



Dane zamówienia

Numer katalogowy	309615 25
GTIN	7640128492184
Klasa artykułu	39Z

Opis

Wykonanie:

Gwint i stożek szlifowane w jednym zamocowaniu - największa dokładność ruchu obrotowego. Nakrętki powlekane, mniejszy współczynnik tarcia i **większa siła mocowania** oraz większa odporność na zużycie i korozję.

Podkładki uszczelniające nr 309625; 309630; 309635; 309645. **z rowkami.**

Pasuje do :

wszystkich standardowych oprawek zaciskowych ER.

Wyp. dodatkowe:

Klucz mocujący ER, nr 309680 – 309740.

Klucz płaski jednostronny (dla wielk. 16), nr 613300, wielk. 25.

wskazówka:

Oprawka i nakrętka mocująca wyważone oddzielnie.

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min⁻¹

Długość całkowita L: 25 mm

Ø zewn. D: 42 mm

gwint: M32×1,5

maks. moment dokręcania: 140 Nm

Opis techniczny

maks. moment dokręcania	140 Nm
Długość całkowita L	25 mm
do typu ER	25 mm
gwint	M32×1,5
Ø zewn. D	42 mm
norma	DIN 6499 D
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Rodzaj produktu	Akcesoria do uchwytów z tuleją zaciskową