

**Garant****Nakrętki mocujące ER High Speed, do typu ER: 32****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309610 32
GTIN	4045197291998
Klasa artykułu	31Z

**Opis****Wykonanie:**

Gwint i stożek szlifowane w jednym zamocowaniu - największa dokładność ruchu obrotowego. Nakrętki powlekane, mniejszy współczynnik tarcia i **większa siła mocowania** oraz większa odporność na zużycie i korozję. **Z rowkami.**

**Pasuje do :**

wszystkich standardowych oprawek zaciskowych ER.

**Wyp. dodatkowe:**

Klucz mocujący ER, nr 309680 – 309740.

Klucz płaski jednostronny (dla wielk. 16), nr 613300, wielk. 25.

**wskazówka:**

Oprawka i nakrętka mocująca wyważone oddzielnie.

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min<sup>-1</sup>

Długość całkowita L: 23 mm

Ø zewn. D: 50 mm

gwint: M40×1,5

maks. moment dokręcania: 180 Nm

**Opis techniczny**

do typu ER	32 mm
gwint	M40×1,5
Długość całkowita L	23 mm
maks. moment dokręcania	180 Nm
Ø zewn. D	50 mm
norma	DIN 6499 D
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Rodzaj produktu	Akcesoria do uchwytów z tuleją zaciskową

---

## Akcesoria

Klucze mocujące ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 32	309680 32
Klucze mocujące ER, Rowek 1/2 cala do uchwytów tulei zaciskowych ER 32	309700 32