



## Nakrętki mocujące ER do podkładek uszczelniających, do typu ER: 40



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	309615 40
GTIN	7640128492207
Klasa artykułu	39Z

### Opis

#### Wykonanie:

Gwint i stożek szlifowane w jednym zamocowaniu - największa dokładność ruchu obrotowego. Nakrętki powlekane, mniejszy współczynnik tarcia i **większa siła mocowania** oraz większa odporność na zużycie i korozję.

Podkładki uszczelniające nr 309625; 309630; 309635; 309645. **z rowkami.**

#### Pasuje do :

wszystkich standardowych opravek zaciskowych ER.

#### Wyp. dodatkowe:

Klucz mocujący ER, nr 309680 – 309740.

Klucz płaski jednostronny (dla wielk. 16), nr 613300, wielk. 25.

#### wskazówka:

Oprawka i nakrętka mocująca wyważone oddzielnie.

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min<sup>-1</sup>

Długość całkowita L: 30,5 mm

Ø zewn. D: 63 mm

gwint: M50×1,5

maks. moment dokręcania: 240 Nm

### Opis techniczny

Długość całkowita L	30,5 mm
maks. moment dokręcania	240 Nm
do typu ER	40 mm
gwint	M50×1,5
Ø zewn. D	63 mm
norma	DIN 6499 D
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Rodzaj produktu	Akcesoria do uchwytów z tuleją zaciskową