

**Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 140mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	314400 140
GTIN	4019208035482
Klasa artykułu	33R

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjnie frezowana powierzchnia przyłożenia, **nieczerniona**.

Zastosowanie:

Do przykręcania na hartowane szczęki podstawowe.

Materiał:

16 MnCr5

Pasuje do:

Trójszczękowe uchwyty tokarskie nr 310505; 310655; 310705.

wskazówka:

- **Zasadniczo szczęki można wymieniać w uchwycie do momentu zużycia się przewodniczkorpusu**
- **Zakupione szczęki nasadzane, obrotowe i wiertarskie należy doszlifować w uchwycie, odpowiednio do wymaganego bicia promieniowego i osiowego**

Opis techniczny

długość L	74 mm
szerokość rowka D	7,96 mm
rozstaw otworów b	38,1 mm
długość wpustu A	12,67 mm
do średnicy uchwytu	140 mm
pasują także do średnicy uchwytu	160 mm

wysokość H	42 mm
Pasujące do kodu barwnego	uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu	Szczęki samocentrującego uchwyty spiralnego