

**Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	314400 200
GTIN	4019208035499
Klasa artykułu	36R

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjnie frezowana powierzchnia przyłożenia, nieczerniona.

Zastosowanie:

Do przykręcania na hartowane szczęki podstawowe.

Materiał:

16 MnCr5

Pasuje do :

uchwytów tokarskich trójszczękowych nr 310100; 310500; 310600; 310650; 310670; 310700; 310750.

wskazówka:

- **Zasadniczo szczęki można wymieniać w uchwycie do momentu zużycia się prowadnic korpusu**
- **Zakupione szczęki nasadzane, obrotowe i wiertarskie należy doszlifować w uchwycie, odpowiednio do wymaganego bicia promieniowego i osiowego**

Szczęki z Al, na zamówienie.

Pasujące do kodu barwnego: RöhM Uchwyt samocentrujące spiralne i szczęki

długość L: 87 mm

wysokość H: 43 mm

szerokość rowka D: 7,96 mm

rozstaw otworów b: 44,45 mm

długość wpustu A: 12,67 mm

Opis techniczny

do średnicy uchwytu	200 mm
---------------------	--------

szerokość rowka D	7,96 mm
wysokość H	43 mm
długość L	87 mm
długość wpustu A	12,67 mm
rozstaw otworów b	44,45 mm
Pasujące do kodu barwnego	Röhm Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu	Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego