

**Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 250 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	314400 250
GTIN	4019208034553
Klasa artykułu	36R

**Opis****Wykonanie:**

<B>Precyzyjnie frezowana </B>powierzchnia przyłożenia, <B>nieczerniona</B>.

**Zastosowanie:**

Do przykręcania na hartowane szczęki podstawowe.

**Materiał:**

16 MnCr5

**Pasuje do :**

**uchwytów tokarskich trójszczękowych nr 310100; 310500; 310600; 310650; 310670; 310700; 310750.**

**wskazówka:**

- **Zasadniczo szczęki można wymieniać w uchwycie do momentu zużycia się prowadnic korpusu**
- **Zakupione szczęki nasadzane, obrotowe i wiertarskie należy doszlifować w uchwycie, odpowiednio do wymaganego bicia promieniowego i osiowego**

Szczęki z Al, <B>na zamówienie</B>.

Pasujące do kodu barwnego: RöhM Uchwyt samocentrujące spiralne i szczęki

długość L: 103 mm

wysokość H: 53 mm

szerokość rowka D: 12,72 mm

rozstaw otworów b: 53,95 mm

długość wpustu A: 19,02 mm

**Opis techniczny**

długość L	103 mm
-----------	--------

rozstaw otworów b	53,95 mm
długość wpustu A	19,02 mm
do średnicy uchwytu	250 mm
wysokość H	53 mm
szerokość rowka D	12,72 mm
Pasujące do kodu barwnego	Röhm Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu	Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego