



Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 350 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	314400 350
GTIN	4019208034577
Klasa artykułu	36R

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie frezowana powierzchnia przyłożenia, nieczerniona.

Zastosowanie:

Do przykręcania na hartowane szczęki podstawowe.

Materiał:

16 MnCr5

Pasuje do :

uchwytów tokarskich trójszczękowych nr 310100; 310500; 310600; 310650; 310670; 310700; 310750.

wskazówka:

- **Zasadniczo szczęki można wymieniać w uchwycie do momentu zużycia się prowadnic korpusu**
- **Zakupione szczęki nasadzane, obrotowe i wiertarskie należy doszlifować w uchwycie, odpowiednio do wymaganego bicia promieniowego i osiowego**

Szczęki z Al, na zamówienie.

Pasujące do kodu barwnego: RöhM Uchwyt samocentrujące spiralne i szczęki

długość L: 137 mm

wysokość H: 63 mm

szerokość rowka D: 12,72 mm

rozstaw otworów b: 76,2 mm

długość wpustu A: 19,02 mm

pasują także do średnicy uchwytu: 400 mm

Opis techniczny

pasują także do średnicy uchwytu	400 mm
do średnicy uchwytu	350 mm
długość L	137 mm
wysokość H	63 mm
długość wpustu A	19,02 mm
rozstaw otworów b	76,2 mm
szerokość rowka D	12,72 mm
Pasujące do kodu barwnego	Röhm Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu	Szczęki samocentrującego uchwytu spiralnego