

**Oprawki hydrauliczne krótkie, smukłe, HSK-A 63, Ø mocowania D1: 25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	307508 25
GTIN	2050001653338
Klasa artykułu	33W

Opis**Wykonanie:**

- Osiowa regulacja długości, zakres regulacji 10 mm.
- Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.

Zastosowanie:

- Wysoka wydajność skrawania (jednak bez ekstremalnie trudnego skrawania).
- Do wiercenia, rozwiercania i frezowania.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki redukcyjne nr 302135 – 302187, rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, wycior walcowy nr 343720.

śruby oporowe WTE do bezpośredniego mocowania lub przy zastosowaniu tulejek redukcyjnych – na zamówienie.

wskazówka:

Wymiar A = 200 mm dostępny na zamówienie!

Opis techniczny

L ₂	61 mm
Ø mocowania D ₁	25 mm
Ø D ₂	57 mm
gwint M	M16×1
wymiar A długości wysięgu	120 mm

L ₃	62 mm
Ø zewn. D	53 mm
odcinek przesuwu V	10 mm
adapter	HSK-A 63
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69882-7
Kształt	A
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 80 bar
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
z otworem na Balluffchip	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty zaciskowe hydrauliczne

Akcesoria

Wyciory walcowy z tworzywa sztucznego Ø czopu 25 mm	343720 25
---	-----------