



## Nakrętki ER CENTRO P standard, Typ CP dla ER: 8M



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	309655 8M
GTIN	2050001705693
Klasa artykułu	34F

### Opis

#### Wykonanie:

**Mini** = wszystkie rozmiary z „M”, bardzo smukła konstrukcja.

**MiniSlim** = rozmiar z „MS”, wyjątkowo smukła konstrukcja.

**Stożkowy** = wszystkie rozmiary z literą „C”.

**standardowa** = wszystkie pozostałe rozmiary.

Z gwintem trapezowym do dużych sił napinających. Bardzo długie prowadnice podwójne nakrętek mocujących ER. Nakrętki mocujące ER

Z powłoką zmniejszającą **tarcie**.

nakrętek mocujących ER CP **nie można stosować do podkładek uszczelniających HP.**

#### Pasuje do:

Oprawki do tulejek zaciskowych ER CENTRO P FAHRION i oprawki do tulejek zaciskowych ER HDC FAHRION.

#### Wyp. dodatkowe:

Podkładki uszczelniające nr 309666 – 309668, precyzyjne tulejki zaciskowe ER nr 308878 – 308992, klucze do mocowania nr 309754 – 309756, tulejki zaciskowe HP nr 309365 – 309379.

#### wskazówka:

**System FAHRION** nakrętki mocujące ER typu CP i podkładki uszczelniające typu HP **nie pasują do innych systemów!**

Nakrętki mocujące ER CENTRO P HDC FAHRION nie pasują do standardowych uchwytów typu ER do tulejek zaciskowych CENTRO P.

Można mocować tylko wymiar nominalny (średnica mocowania nie może być mniejsza!)

**Opis techniczny**

maks. moment dokręcania	8 Nm
Długość całkowita L	12 mm
zakres mocowania	1 - 5 mm
Ø zewn. D	10 mm
Seria	Centro P
gwint	M9×0,5
Rodzaj produktu	Nakrętka mocująca