

FAHRION®
PRAZISION
Podkładki uszczelniające CP, DI16, Ø mocowania (stopniowana co 1 mm): 9 mm

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 309666 9 |
| GTIN | 2050001705020 |
| Klasa artykułu | 34F |

Opis
Wykonanie:

Wulkanizowane podkładki uszczelniające do 80 bar;
 wymiary pośrednie Ø mocowania co 0,5 mm (+ 0,4 / - 0,1).

Pasuje do :

nakrętek mocujących ER CP nr 309665, wielk. 16MSDI, 16CDI, 16DI.

wskazówka:
Niekompatybilne z innymi systemami podkładek uszczelniających!

System FAHRION nakrętki mocujące ER typu CP i podkładki uszczelniające typu HP
 nie pasują do innych systemów.

- **podkładki uszczelniające o wymiarach stopniowanych co 0,5 mm na zamówienie**
- **podkładki uszczelniające dla nr 309665 DI40 na zamówienie.**

Ø zewn. D: 12,6 mm

wysokość L: 2 mm

Opis techniczny

| | |
|--------------|----------|
| Ø zaciskania | 9 mm |
| Seria | Centro P |
| dla typu | DI16 |

| | |
|------------|---------|
| Ø zewn. D | 12,6 mm |
| wysokość L | 2 mm |